




# Schützen Sie Ihr Gehör optimal

Wie Sie berufsbedingtem  
Hörverlust vorbeugen




## Wussten Sie, dass...

- unser Gehör 24h aktiv und 10-mal komplexer aufgebaut ist als unser Auge?
- Lärmschwerhörigkeit zu den häufigsten Berufskrankheiten zählt?
- in der EU 16 Millionen Arbeitskräfte unter lärmbedingtem Hörverlust leiden?
- Sinneszellen bei zu viel Lärm knicken und dauerhaft geschädigt sind?
- ein vorhandener Hörverlust irreparabel ist?

**Schützen Sie deshalb Ihr Gehör vor Lärm. Ein optimaler Gehörschutz dämmt genau so viel wie nötig, trägt sich angenehm, während die Sprachverständlichkeit erhalten bleibt und somit der akustische Komfort gewährleistet ist.**

# Finden Sie Ihren passenden Gehörschutz

Lärmbedingter Hörverlust ist mit den richtigen Vorbeugemassnahmen zu 100 % vermeidbar.  
Mit dieser Auswahlhilfe finden Sie Ihren passenden Gehörschutz:



**Hinweis**  
Es obliegt dem Verwender zu prüfen, ob der gewählte Gehörschutz auch geeignet ist für mögliche anwendungsspezifische Einflüsse. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Spezialisten.














## Mit Gehörschutz verlässlich kommunizieren

Ein hochentwickelter, moderner Gehörschutz bietet eine sogenannte „Geräuschkompression“, bei der schädliche Geräusche auf einen Pegel von 82 Dezibel reduziert werden.

Nicht schädliche Geräusche (z. B. Sprechen) werden verstärkt, sodass Sie den Gehörschutz nicht abnehmen müssen, um sich mit Ihren Kolleg\*innen zu verständigen.












Weitere Vorteile der Kommunikationslösungen LiteCom und WS™ Bluetooth:


### PRODUKTE MIT KOMMUNIKATION – LITECOM SERIE

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		403 – 470 MHz	403 – 470 MHz	Funk PMR 446 (integriert)
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gehörschützer mit externem Audio-Eingang
			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Bluetooth Musik Streaming (MP3 / MP4)
								Radio FM / AM
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mikrofon & Lautsprecher
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gehörschutz mit Umgebungshörfunktion für Umgebungsgeräusche
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zertifizierter Gehörschutz
								
	LiteCom	LiteCom Plus	WS™ LiteCom Plus	WS™ LiteCom PRO III GB		WS™ LiteCom PRO III*	WS™ LiteCom PRO III ATEX*	

\* Vorgängige Programmierung der Kanäle durch Spezialisten notwendig

### PRODUKTE MIT KOMMUNIKATION – WS™ BLUETOOTH


				<input checked="" type="checkbox"/>				Funk PMR 446 (integriert)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Gehörschützer mit externem Audio-Eingang
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Bluetooth Musik Streaming (MP3 / MP4)
		<input checked="" type="checkbox"/>						Radio FM / AM
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Mikrofon & Lautsprecher
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Gehörschutz mit Umgebungshörfunktion für Umgebungsgeräusche
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			Zertifizierter Gehörschutz
								
		WS™ Alert XPI APP	WS™ ProTac XPI	WS™ LiteCom Plus	WS™ Alert X			




## Wirksamkeit Ihres Gehörschutzes testen?

Jeder Mensch nimmt Lärm anders wahr. Daher können die Ergebnisse des gleichen Schutzes bei Ihnen anders ausfallen als bei Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen. Machen Sie deshalb einen Passform-Test, unsere Spezialisten kommen direkt zu Ihnen.

### Steigern Sie Ihre...



Produktivität



Arbeitssicherheit



Einhaltung der  
Vorgaben



Zufriedenheit



## Wir unterstützen Sie

Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung?

**Kontaktieren Sie unseren Spezialisten für Gehörschutz:**

**Friedrich Prötsch-Jechtl**

Application Engineer PSA

**T +41 44 824 92 77**

**M +41 79 437 91 31**

**E [friedrich.proetsch-jechtl@maagtechnic.com](mailto:friedrich.proetsch-jechtl@maagtechnic.com)**

Let's make industry work better

**MAAGTECHNIC**  
an **ERIKS** company